

**Konisk brotsch 1:10, mindre × större Ø: 10X25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	161000 10X25
GTIN	4045197088826
Artikelklass	120

**Beskrivning****Utförande:**

Handbrotsch med raka spår och med koniskt stigande skäreppor (1 mm på 10 mm längd).

**Användningsdata:**

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar utan avbrott. Inte för cylindriska borrhål.

**Teknisk beskrivning**

stor diameter $D_2$	25 mm
liten diameter $D_3$	10 mm
skaftstorlek $\square$	16 mm
totallängd L	195 mm
Skärlängd $L_c$	150 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Konförhållande	1:10
Invändig	nej
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		