

**Stifthåls-brotsch 1:50, obelagd, Nominell Ø DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	161200 16
GTIN	4045197088987
Artikelklass	120

**Beskrivning****Utförande:**

Koniskt stigande skäreppor (1 mm på 50 mm längd).

Strl 1,2–2,5 – med **raka spår Form A.**

Strl 3–25 – **spiralförmat. Form B.**

**Användningsdata:**

För brotschning av koniska hål manuellt för koniska pinnar enligt ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

**Rekommendation:**

För utgångshålet används borrar för koniska pinnar nr 116310.

**Teknisk beskrivning**

stor diameter $D_2$	20,4 mm
Nominell Ø $D_c$	16 mm
liten diameter $D_3$	15,8 mm
skafthorlek □	14 mm
totallängd L	280 mm
Skärlängd $L_c$	230 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 9
Konförhållande	1:50

Invändig	nej
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Olja	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		