

**Garant****Ställbar handbrottsch, Nominell Ø DC: 24mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 160500 24     |
| GTIN         | 4045197250773 |
| Artikelklass | 110           |

**Beskrivning****Utförande:**

Upp till 5 mm med raka spår, från 6 mm med **vänsterspiral** 7–8°. Brottschen är slitsad och kan med hjälp av en skruv expanderas med ca 1/100 av brotsch-Ø (t.ex. 20 mm Ø = 0,2 mm).

**Användningsdata:**

Brottschning av genomgående hål till en lätt övertolerans. Brottscherna med rakaspår kan bara användas till ej avbrutna borrhål. Förvaras med lossad justerskruv.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Nominell Ø D <sub>c</sub>       | 24 mm               |
| Utkragningslängd L <sub>1</sub> | 137 mm              |
| skaftstorlek □                  | 20 mm               |
| totallängd L                    | 231 mm              |
| Skärlängd L <sub>c</sub>        | 85 mm               |
| Skärmaterial                    | HSS                 |
| Norm                            | DIN 859             |
| Spiralvinkel                    | 7-8 grad            |
| Användning vid håltyp           | vid genomgående hål |
| Färgring                        | Utan                |
| Produktslag                     | Phillips-BIT        |

**Användardata**

|                              | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu (kortspånig)             | lämplig           |                      |                |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           |                      |                |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           |                      |                |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig    |                      |                |
| Olja                         | lämplig           |                      |                |
| torrt                        | mindre lämplig    |                      |                |