

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E, ånganlöpt, MF: 8X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	132870 8X0,75
GTIN	4045197074003
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Kraftig spiralspets.**

Styrgångor med smörjspår.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,75 mm
Kärnhåls-Ø	7,2 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	8 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	24 mm
Gängtyp	MF
gänga	M8×0,75

Beläggning	ånganlöpt
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	blå
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		