



Tryckluftsdreven minivinkelslip, Typ: 52294



Beställningsdata

Ordernummer	079325 52294
GTIN	616026522947
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Liten vinkelslipmaskin med kraftfull tryckluftsmotor, maximivarvtal 20000 v/min. **Spännhyls-Ø 6 mm**. Kan användas som vinkelfräsa eller med stödtallrik nr 554090. 7° vinklat huvud, utan växel.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

OBS!:

Minislipssystemet 3M Roloc® Ø 55/75 mm finns från nr 554005.

Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	75 mm
maximal luftförbrukning	1050 l/min
maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
bullernivå	79 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN	1,3 m/s ²

vikt	1 kg
axeffect	522 W
minimal skiv-Ø	50 mm
tillverkarens beteckning	52294
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

Slipskiva984F Kornstorlek 60	554006 60
Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 120	554024 120
Slipskiva984F Kornstorlek 36	554006 36
Slipskiva237AA Kornstorlek 280	554008 280
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 120	554018 120
Slipskiva237AA Kornstorlek 180	554008 180
Combidisc® slipskivaDiamant Kornstorlek 220	554033 220
Slipskiva(CER) Kornstorlek 80	554012 80
Slipskiva984F Kornstorlek 36	554005 36
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 120	554019 120
Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 120	554023 120
Slipskiva984F Kornstorlek 80	554005 80
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 50	554018 50
Slipskiva787C Kornstorlek 36	554016 36
Slipskiva984F Kornstorlek 80	554006 80
Slipskiva237AA Kornstorlek 280	554009 280
Slipskiva787C Kornstorlek 80	554014 80
Slipskiva787C Kornstorlek 60	554016 60
Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 80	554023 80

Slipskiva237AA Kornstorlek 400	554009 400
Slipskiva237AA Kornstorlek 600	554008 600
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 60	554018 60
Slipskiva(CER) Kornstorlek 60	554013 60
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 36	554018 36
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 80	554018 80
Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 60	554024 60
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 60	554019 60
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 80	554019 80
Slipskiva787C Kornstorlek 120	554016 120
Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 60	554023 60
Slipskiva237AA Kornstorlek 600	554009 600
Slipskiva(CER) Kornstorlek 36	554013 36
Combidisc® slipskivaDiamant Kornstorlek 60	554033 60
Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 36	554023 36
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 36	554019 36
Slipskiva237AA Kornstorlek 120	554009 120
Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 80	554024 80
Slipskiva787C Kornstorlek 80	554016 80
Slipskiva984F Kornstorlek 60	554005 60
Slipskiva787C Kornstorlek 36	554014 36
Slipskiva(CER) Kornstorlek 120	554013 120
Slipskiva237AA Kornstorlek 120	554008 120
Combidisc® slipskivaDiamant Kornstorlek 120	554033 120
Combidisc® slipskiva(SiC) Kornstorlek 36	554024 36
Slipskiva(CER) Kornstorlek 60	554012 60
Slipskiva787C Kornstorlek 60	554014 60
Slipskiva(CER) Kornstorlek 80	554013 80
Slipskiva(CER) Kornstorlek 36	554012 36

Slipskiva237AA Kornstorlek 180	554009 180
Slipskiva237AA Kornstorlek 400	554008 400
Slipskiva(CER) Kornstorlek 120	554012 120
Slipskiva(ZA) Kornstorlek 50	554019 50
Slipskiva787C Kornstorlek 120	554014 120