

**Konisk brotsch 1:10, mindre × större Ø: 5X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	161000 5X15
GTIN	4045197088819
Artikelklass	120

Beskrivning**Utförande:**

Handbrotsch med raka spår och med koniskt stigande skäreppor (1 mm på 10 mm längd).

Användningsdata:

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar utan avbrott. Inte för cylindriska borrhål.

Teknisk beskrivning

stor diameter D_2	15 mm
liten diameter D_3	5 mm
skaftstorlek \square	10 mm
totallängd L	140 mm
Skärlängd L_c	100 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Konförhållande	1:10
Invändig	nej
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		