

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E, ånganlöpt, MF: 18X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	132870 18X1,5
GTIN	4045197074072
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Kraftig spiralspets.**

Styrgängor med smörjspår.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Gängstigning	1,5 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	16,5 mm
Gäng-Ø	18 mm
Skaftdiameter D _s	14 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrkant □	11 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	54 mm
Gängtyp	MF
gänga	M18×1,5

Beläggning	ånganlöpt
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	blå
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		