



## Tryckluftsdrevena rakslipmaskiner, Typ: 48325



### Beställningsdata

Ordernummer	079443 48325
GTIN	616026483255
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

**Dynabrade – tryckluftsdreven rakslipmaskin.** Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust och ergonomiskt utförande och mjukt handtag. **Växellös kompakt** 300 W rakslip med högsta varvtal **25000 varv/minut** Varvtalsövervakning för konstant varvtal under last. Det förkopplade filtret förlänger verktygets livstid.

#### leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

### Teknisk beskrivning

vikt	0,41 kg
maximalt varvtal:	25000 min <sup>-1</sup>
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Längd	202 mm
maximal luftförbrukning	648 l/min
bullernivå	79 dB(A)
Spännhylsa-Ø	6 mm
axeleffekt	298 W

tillverkarens beteckning	48325
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Rakslip

---

## Tillbehör

Spännhylsa Typ 01497	079449 01497
----------------------	--------------