

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E, ånganlöpt, MF: 5X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	132870 5X0,5
GTIN	4045197073983
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Kraftig spiralspets.**

Styrgångor med smörjspår.

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	4,5 mm
Gäng-Ø	5 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,5 mm
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
totallängd L	70 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	15 mm
Gängtyp	MF
gänga	M5×0,5

Beläggning	ånganlöpt
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	blå
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		