


Garant**mjuka överbackar, Typ: 80A****Beställningsdata**

Ordernummer	363034 80A
GTIN	4062406358723
Artikelklass	310

Beskrivning**Användningsdata:**

För att sätta in individuella konturer och bearbeta känsliga komponenter.

OBS!:

Laxstjärtstyrning finns för snabbt backbyte. Utförande S av stål och A av aluminium. Sågat förmaterial, enbart undersidan bearbetad. Spänn artikel 363034 80A med högst 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 ton). Spänn artikel 363034 120A med högst 34 Nm (34 Nm = 1 ton). Spänn artikel 363034 160A med högst 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 ton).

Teknisk beskrivning

backhöjd h	24 mm
passar färgkod	Xtric 50
Material	EN AW-7075
backlängd l	40 mm
backbredd b	80 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar

