


Garant**mjuka överbackar, Typ: 80S****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 363034 80S |
| GTIN | 4062406358716 |
| Artikelklass | 310 |

Beskrivning**Användningsdata:**

För att sätta in individuella konturer och bearbeta känsliga komponenter.

OBS!:

Laxstjärtstyrning finns för snabbt backbyte. Utförande S av stål och A av aluminium. Sågat förmaterial, enbart undersidan bearbetad. Spänn artikel 363034 80A med högst 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 ton). Spänn artikel 363034 120A med högst 34 Nm (34 Nm = 1 ton). Spänn artikel 363034 160A med högst 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 ton).

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|-------------------|
| backhöjd h | 24 mm |
| backbredd b | 80 mm |
| passar färgkod | Xtric 50 |
| Material | 1.7227 |
| backlängd l | 40 mm |
| Produktslag | Skruvstycksbackar |

