

**Re-Bo****Metallkapklinga fin, obelagd, Ø×tjocklek: 50X2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	175000 50X2
GTIN	4045197242730
Artikelklass	17A

**Beskrivning****Utförande:**

**DIN 1837 A fintandat** med tandvinkel form A. Raka tänder med förhållandevis små spånutrymmen.

Alla blad är frislipade på sidan genom skålslipningen. Alla storlekar med 200 mm Ø och mycket smala blad har en hållkrage för stabilisering. Precision, tandform och frislipning på sidorna motsvarar DIN 1840.

**Användningsdata:**

För arbetsstycken med tunna väggar och för små skärdjup.

**OBS!:**

Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

**Teknisk beskrivning**

Ø	50 mm
hål-Ø	13 mm
Tjocklek	2 mm

Tandantal Z	64
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 1837
Invändig	nej
Produktslag	Cirkelsågblad

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	37 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	22 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	11 m/min	M
GG(G)	lämplig	27 m/min	K
CuZn	lämplig	400 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		