

Re-Bo**Metallkapklinga fin, obelagd, Ø×tjocklek: 80X0,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	175000 80X0,4
GTIN	4045197242952
Artikelklass	17A

Beskrivning**Utförande:**

DIN 1837 A fintandat med tandvinkel form A. Raka tänder med förhållandevis små spånutrymmen.

Alla blad är frislipade på sidan genom skålslipningen. Alla storlekar med 200 mm Ø och mycket smala blad har en hållkrage för stabilisering. Precision, tandform och frislipning på sidorna motsvarar DIN 1840.

Användningsdata:

För arbetsstycken med tunna väggar och för små skärdjup.

OBS!:

Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,4 mm
hål-Ø	22 mm
Ø	80 mm

Tandantal Z	160
Belägning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 1837
Invändig	nej
Produktslag	Cirkelsågblad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	37 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	11 m/min	M
GG(G)	lämplig	27 m/min	K
CuZn	lämplig	400 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		