

**Garant****Maskin-gängtapp, obelagd, G: G3/8****Beställningsdata**

Ordernummer	133300 G3/8
GTIN	4045197074522
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).****Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	15,25 mm
Varvper tum	19
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	16,66 mm
Gängstigning	1,337 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
totallängd L	100 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Gängdjup	49,98 mm
gänga	G3/8
Beläggning	obelagd

Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 5156
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		