



## Tryckluftsdrevena rakslipmaskiner, Typ: 52669



### Beställningsdata

Ordernummer	079443 52669
GTIN	616026526693
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

**Dynabrade – tryckluftsdreven rakslipmaskin.** Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust och ergonomiskt utförande och mjukt handtag. **Växellös kraftfull 750 W** rakslip med högsta varvtal **20000 varv/minut Patenterad varvtalsövervakning** för konstant varvtal under last.

#### leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

### Teknisk beskrivning

Spännhylsa-Ø	6 mm
Längd	221 mm
tillverkarens beteckning	52669
maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
maximal luftförbrukning	1254 l/min
axeffect	744 W
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
bullernivå	79 dB(A)

vikt	1 kg
Tryckluftsanslutning	3/8 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Rakslip

---

## Tillbehör

Spännhylsa Typ 50016	079449 50016
----------------------	--------------