

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, G: G5/8****Beställningsdata**

Ordernummer	133300 G5/8
GTIN	4045197074546
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).****Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Varvper tum	14
Kärnhåls-Ø	21 mm
Gäng-Ø	22,91 mm
Gängstigning	1,814 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	18 mm
totallängd L	125 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Gängdjup	68,73 mm
gänga	G5/8
Beläggning	obelagd

Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 5156
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		