

**Maskin-gängtapp, obelagd, UNC: 1-8****Beställningsdata**

Ordernummer	133352 1-8
GTIN	4045197594747
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För UNC-grovgångor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Gängstigning	3,175 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	22,25 mm
Varvper tum	8
Gäng-Ø	25,4 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
totallängd L	160 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Gängdjup	76,2 mm
Gängtyp	UNC

gänga	1-8 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		