

Garant**5-axlig spännback Xpent, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	361100 2
GTIN	4045197809216
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.**
- **Flexibelt modulärt spännsystem.**
- **Alla funktionsytor är härdade och slipade.**
- **Spännkraft upp till 40 kN vid 90 Nm vridmoment.**
- **Båda spännmodulerna kan positioneras individuellt på basskenan.**
- **Variabelt spänn- resp. justerområde.**
- **Repeter Noggrannhet < 0,01 mm.**
- **Inklusive hål 18M16 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.**

Användningsdata:

Perfekt för äkta 5-sidig bearbetning.

Olika backutföranden medger både konventionell inspänning med släta ytor och greppinspänning.

leveransinnehåll:

Basskenor, spindel, spindelförlängning, vev / sexkantskruvdragare (vid typ 1S), spännmodul fast, spännmodul mobil.

Specialtillbehör:

Spännmoduler nr 361105 – 361110, mittback nr 361111, basskenor nr 361115, spindel nr 361119, spindelförlängningar nr 361120, spännkonsoler nr 361165, momentnyckel nr 656050 storlek 120, skruvdragarinsats nr 643329, arbetsstyckstopp nr 360094, överbackar nr 361123 – 361138.

OBS!:

Passande överbackar nr 361123 – 361137 och adaptersbackar nr 361140 – 361151 ingår inte i leveransen. För fastspänningsituation S4 krävs ytterligare en spindelförlängning

nr 361120. För perfekt smörjning av verktyget rekommenderar vi universalfett nr 083592 PLUS.

Teknisk beskrivning

spännvidd S4	286 - 386 mm
höjd h	45 mm
vikt	41 kg
c ₁	147,5 mm
Spännvidd S2	104 - 208 mm
grundstomhöjd c	195,5 mm
Spännvidd S3	186 - 290 mm
längd L	454 mm
bredd B	125 mm
spännkraft upp till max	40 kN
maximalt vridmoment	90 Nm
Spårbredd n H7	20 mm
Spännvidd S1	6 - 108 mm
Nyckelvidder	5 mm
Nyckelvidder	10 mm
färgkod för passande tillbehör	Xpent1-2
Serie	Xpent
Storlek spindelförlängning	100
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

mjuka överbackar För typ 80	361130 80
Adapterback Gripp 3/5 För typ 80	361142 80

Adapterback mjuk 12/20 För typ 80	361146 80
Greppinsats Typ 5	361160 5
Kombi adapterback Gripp/slät 3/3 För typ 80	361145 80
Basskenor Typ 650	361115 650
Basskenor Typ 450	361115 450
Kombi adapterback Gripp/slät 3/3 För typ 125	361145 125
Adapterback mjuk 12/20 För typ 100	361146 100
Adapterback slät 3/5 För typ 100	361143 100
Överbackpendlande För typ 125	361127 125
Överback slät för prismatisk back För typ 80	361149 80
Adapterback slät 3/5 För typ 80	361143 80
Kombi adapterback Gripp/slät 3/3 För typ 100	361145 100
Överback för höjdanslag För typ 125	361131 125
Adapterback mjuk 20/20 För typ 100	361147 100
Adapterback Gripp 3/3 För typ 125	361140 125
Överback prisma För typ 100	361148 100
Greppinsats Typ 4	361160 4
Basskenor Typ 1050	361115 1050
Gripp-överbackpendlande För typ 125	361129 125
Överback standard För typ 80C	361125 80C
Basskenor Typ 850	361115 850
Greppinsats Typ 3	361160 3
Spindelförlängare Typ 100 mm	361120 100
Överback Gripp en del För typ 125	361123 125
Spindelförlängare Typ 400 mm	361120 400
Grundback För typ 125	361132 125
Adapterback Gripp 5/5 För typ 100	361141 100
Adapterback slät 3/5belagd För typ 125	361144 125
Spännmodul mobil För typ 1	361110 1

Greppinsats Typ 1	361160 1
Adapterback slät 3/5 För typ 125	361143 125
Greppinsats Typ 2	361160 2
Sväng Typ 10	361167 10
Överback prisma För typ 125	361148 125
Gripp-överbackstel För typ 125	361128 125
Adapterback slät 3/5belagd För typ 100	361144 100
Adapterback mjuk 20/20 För typ 80	361147 80
Adapterback Gripp 5/5 För typ 80	361141 80
Överback standard För typ 100C	361125 100C
Spännmodul mobil För typ 2	361110 2
Adapterback mjuk 20/20 För typ 125	361147 125
Basskenor Typ 550	361115 550
Överback slät för prismatisk back För typ 125	361149 125
Adapterplatta För typ 550	361170 550
Adapterback Gripp 5/5 För typ 125	361141 125
Adapterback Gripp 3/3 För typ 100	361140 100
Överback slät för prismatisk back För typ 100	361149 100
Adapterback Gripp 3/5 För typ 100	361142 100
Spindelförlängare Typ 200 mm	361120 200
Överback prisma För typ 80	361148 80
Adapterback slät 3/5belagd För typ 80	361144 80
Adapterplatta För typ 450	361170 450
Överback för vridna spännmodulerstel För typ 125	361126 125
mjuka överbackar För typ 125	361130 125
Spännjärn Typ CS1	361165 CS1
Greppinsats Typ 6	361160 6
Adapterback Gripp 3/5 För typ 125	361142 125
Överback standard För typ 125	361125 125

Spännmodul fast För typ 2	361105 2
Adapterback Gripp 3/3 För typ 80	361140 80
Adapterback mjuk 12/20 För typ 125	361146 125
Spännmodul fast För typ 1	361105 1