

Garant**Adapterback slät 3/5 belagd, För typ: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	361144 80
GTIN	4045197809520
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:****3 mm anliggningsyta.**

Första spännsteg med 3 mm höjd. Andra spännsteg med 5 mm höjd.

3 mm anliggningsyta.

Fördel:

Ytterligare ett spännsteg fås om backen vänds.

Passar till:

Överbackar nr 361124 – 361127, nr 361133 och nr 361135

Stegbackar nr 361295– 361296.

Teknisk beskrivning

Höjd h_1	15 mm
Längd l_2	9 mm
Höjd h_2	17 mm
backhöjd h	20 mm
Längd l_1	9 mm
backlängd l	12 mm

backbredd b	80 mm
passar färgkod	Xpent0
passar färgkod	Xpent1-2
Produktslag	Skruvstycksbackar