

Garant**Adapterback slät 3/5 belagd, För typ: 125****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 361144 125 |
| GTIN | 4045197809537 |
| Artikelklass | 310 |

Beskrivning**Utförande:****3 mm anliggningsyta.**

Första spännsteg med 3 mm höjd. Andra spännsteg med 5 mm höjd.

3 mm anliggningsyta.

Fördel:

Ytterligare ett spännsteg fås om backen vänds.

Passar till:

Överbackar nr 361124 – 361127, nr 361133 och nr 361135

Stegbackar nr 361295– 361296.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|--------|
| Höjd h_2 | 17 mm |
| Höjd h_1 | 15 mm |
| backhöjd h | 20 mm |
| backlängd l | 12 mm |
| Längd l_2 | 9 mm |
| backbredd b | 125 mm |
| Längd l_1 | 9 mm |

| | |
|----------------|-------------------|
| passar färgkod | Xpent1-2 |
| Produktlag | Skruvstycksbackar |