

**Garant****GARANT Softcut® HSI-fasningsfräs 45°, med hål, Ø D: 53,9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Artikelklass	210

**Beskrivning****Användningsdata:**

Lämplig för framåt- och bakåtfasning.

**Passar till:**

Vändskär SO.T1205.

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,0** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Serie	Softcut®
möjlig fasbredd l	22 mm
Minsta Ø D	53,9 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	3
Passande vändskär	SO.T 120504 PDER
FästhålsØ	27 mm

totallängd $L_{tot}$	65 mm
Skruvsats förvändskär	219833 (T15; 3,0 Nm)
Största $\varnothing D_1$	85 mm
möjlig fasbredd h	15 mm
Antal vändskärspaltor	9
Skaftutförande	med hål
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

## Tillbehör

Vänskärsskruvsats 10 delar	219833
----------------------------	--------