

**Garant****Maskin-gängtapp, obelagd, UNC: 8-32****Beställningsdata**

Ordernummer	133350 8-32
GTIN	4045197074621
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För UNC-grovgångor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,794 mm
Antal spånspår	3
Varvper tum	32
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	4,16 mm
Kärnhåls-Ø	3,5 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4,5 mm
totallängd L	63 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Gängdjup	12,48 mm
Gängtyp	UNC

gänga	8-32 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		