

**Garant****GARANT Softcut® fasningsfräs MTC, med hål, Vinkel  $\gamma$ : 30grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215540 30
GTIN	4045197809698
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilisering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

**Användningsdata:**

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrub- och semiskrubbanvändning.

**OBS!:**

Stegfria ytor uppnås med vändskären nr 215321–215398.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

effektivt antal skär $Z_{\text{eff}}$	3
möjlig fasbredd b	25,5 mm
Passande vändskär	AP.T 1335..
möjlig fasbredd l	29,5 mm

Skruvsats förvändskär	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Minsta $\varnothing$ D	17 mm
möjlig fasbredd h	14,7 mm
Vinkel $\gamma$	30 grad
Största $\varnothing$ D <sub>1</sub>	69 mm
Fästhåls $\varnothing$	22 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	52 mm
Serie	Softcut®
Tandmatning vid h <sub>max</sub>	0,2 mm
Antal vändskärspaltor	9
Skaftutförande	med hål
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktlag	Fasningsfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219826
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2