



Sladdlös arbetsbelysning med LED-Ex, Typ: NOVA-EXR



Beställningsdata

Ordernummer	081462 NOVA-EXR
GTIN	5708997356180
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Explosionskyddad arbetslampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.
Extremt ljusstark belysning och mycket lång användningstid.
Kraftig och robust batteridrivna LED-EX-arbetsbelysning.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Norm:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel 5 m.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
batterikapacitet	3,35 Ah
Energiförsörjning	Batteridrivna

Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
Batterispänning	21,6 V
Brinntid steg 2	4 h
Ljusflöde steg 2	4000 lm
Batterityp	Litiumjon
vikt	3900 g
Belysning	LED-modul
färgtemperatur	6000 K
IP-skyddsklass	IP 65
Ljuskällan utbytbar	nej
CRI värde	80
ATEX-zon	Zon 21
ATEX-zon	Zon 1
total bredd	261 mm
brinntid	2 h
totalhöjd	130 mm
totallängd	270 mm
ljusflöde	2000 lm
tillverkarens beteckning	NOVA EX R
Produktslag	Arbetsbelysning