



## Tryckluftsmutterdragare, Typ: 0611



### Beställningsdata

Ordernummer	079204 0611
GTIN	015451722432
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

**Mutterdragare för mycket krävande tillämpningar** och stora åtdragningsmoment. **Ytterst robust slaggenerator** med två klor (Twin Lobe) för längsta tänkbara brukstider vid krävande användning. Inskruvningsfasen startar långsamt och ökar med varje slag. **Kan användas för alla tillämpningar**. Enkel uppbyggnad i tre delar för **minsta möjliga underhållsbehov**.

### Teknisk beskrivning

maximal luftförbrukning	1920 l/min
maximala vibrationer enligt EN	18 m/s <sup>2</sup>
mått verktygshållare	1 tum
bullernivå	99 dB(A)
Längd	360 mm
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	13 mm
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M36
fästprofil verktygshållare	Fyrkant
tillverkarens beteckning	0611
maximalt varvtal:	3500 min <sup>-1</sup>

vikt	10,4 kg
momentintervall	1220 - 2440 Nm
Tryckluftsanslutning	1/2 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Skruvdragare