

**Re-Bo****Metallkapklinga fin, obelagd, Ø×tjocklek: 125X0,8mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	175000 125X0,8
GTIN	4045197243218
Artikelklass	17A

## Beskrivning

### Utförande:

**DIN 1837 A fintandat** med tandvinkel form A. Raka tänder med förhållandevis små spånutrymmen.

Alla blad är frislipade på sidan genom skålslipningen. Alla storlekar med 200 mm Ø och mycket smala blad har en hållkrage för stabilisering. Precision, tandform och frislipning på sidorna motsvarar DIN 1840.

### Användningsdata:

För arbetsstycken med tunna väggar och för små skärdjup.

### OBS!:

Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

## Teknisk beskrivning

Ø	125 mm
Tjocklek	0,8 mm
hål-Ø	22 mm

Tandantal Z	160
Belägning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 1837
Invändig	nej
Produktslag	Cirkelsågblad

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	37 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	22 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	11 m/min	M
GG(G)	lämplig	27 m/min	K
CuZn	lämplig	400 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		