


Garant**Greppöverback, För backbredd: 125Lmm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 362390 125L |
| GTIN | 4062406370558 |
| Artikelklass | 31S |

Beskrivning**Utförande:**

Fastspänning med hög precision. Med extrabackarna ökar antalet användningsmöjligheter för skruvstycket enormt. Optimerad tandform för höga spännkrafter.

OBS!:

Förstämpling av kuggkonturen krävs (systemet LÅNGT).

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------------------|
| För backbredd | 125 mm |
| backbredd b | 12 mm |
| passar färgkod | HiPo |
| passar färgkod | NC8 |
| passar färgkod | LC-GARANT |
| passar färgkod | LC |
| passar färgkod | LCV125G |
| passar färgkod | Högtryckskruvstycke |
| passar färgkod | Titan 2 |
| passar färgkod | HD-Allmatic |

| | |
|----------------|-------------------|
| passar färgkod | HD-HOLEX |
| passar färgkod | Basic |
| passar färgkod | TC |
| backhöjd h | 20 mm |
| Produktslag | Skruvstycksbackar |