



## Tryckluftsmutterdragare, Typ: 6120



### Beställningsdata

Ordernummer	079204 6120
GTIN	015451729462
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

**Mutterdragare för mycket krävande tillämpningar** och stora åtdragningsmoment. **Ytterst robust slaggenerator** med två klor (Twin Lobe) för längsta tänkbara brukstider vid krävande användning. Inskruvningsfasen startar långsamt och ökar med varje slag. **Kan användas för alla tillämpningar.** Enkel uppbyggnad i tre delar för **minsta möjliga underhållsbehov.**

### Teknisk beskrivning

momentintervall	815 - 2710 Nm
Längd	420 mm
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M36
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	13 mm
maximalt varvtal:	3500 min <sup>-1</sup>
mått verktygshållare	1.1/2 tum
vikt	15,7 kg
tillverkarens beteckning	6120
maximal luftförbrukning	1698 l/min
bullernivå	97 dB(A)

maximala vibrationer enligt EN	21,8 m/s <sup>2</sup>
fästprofil verktygshållare	Fyrkant
Tryckluftsanslutning	1/2 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Skruvdragare