

**Tryckluftsdreven rak slipmaskin G2414, hylsdiameter 6 mm Kort, Typ: S085****Beställningsdata**

Ordernummer	079447 S085
GTIN	7322590019860
Artikelklass	03R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull och robust rakslip med mycket **lugn gång**. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start. Tillämpningsoptimerade maximivarvtal mellan **8500 och 25000 varv/minut**

Kort utförande, längd 215 mm.

Spänntångdiameter 6mm.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:**Utvalda underhållssatser (Service Kits):**

Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	G2414 S085
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	13 mm
vikt	0,78 kg
axeffekt	500 W
bullernivå	70 dB(A)

Datablad

maximalt varvtal:	8500 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
maximal luftförbrukning	252 l/min
Tryckluftsanslutning	3/8 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Rakslip

Tillbehör

Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm	079459 6
--	----------