

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, UNF: 5/8-18****Beställningsdata**

Ordernummer	133400 5/8-18
GTIN	4045197074812
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För UNF-fingängor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Varvper tum	18
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	14,5 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	15,88 mm
Norm	DIN 374
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	100 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Gängdjup	47,64 mm
Gängstigning	1,411 mm
Gängtyp	UNF

gänga	5/8-18 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	begränsat lämplig		