

**Garant****Maskin-gängtapp HSS/E, ånganlöpt, M: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	134250 M14
GTIN	4045197075161
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Ytan ånganlöpt.** Minskad löseggsbildning.**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Gängstigning	2 mm
Gäng-Ø	14 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	12 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	42 mm
Gängtyp	M
gänga	M14
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	gul
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		