

Garant**Maskin-gängtapp HSS/E, ånganlöpt, M: M2,5****Beställningsdata**

Ordernummer	134250 M2,5
GTIN	4045197075086
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Ytan ånganlöpt.** Minskad löseggsbildning.**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Gängstigning	0,45 mm
Gäng-Ø	2,5 mm
Kärnhåls-Ø	2,05 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
totallängd L	50 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	7,5 mm
Gängtyp	M
gänga	M2,5
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	gul
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		