

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiN, MF: 20X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	139265 20X1,5
GTIN	4045197509598
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.**

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material.**

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 1,5 mm

totallängd L: 125 mm

Skaftdiameter D_s: 16 mm

Skaftfyrkant □: 12 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 19,35 mm

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	8
Antal spånspår	8
Gäng-Ø	20 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Skaftfyrkant □	12 mm
totallängd L	125 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	19,35 mm
Gängdjup	60 mm
Gängstigning	1,5 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX

gänga	M20×1,5
Beläggning	TiN
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp