



Tryckluftsdreven rakslipmaskiner, Typ: 51813



Beställningsdata

Ordernummer	079441 51813
GTIN	616026518131
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Dynabrade – tryckluftsdreven rakslipmaskin.

Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust och ergonomiskt utförande och mjukt handtag. Turbindriven liten slipmaskin med högsta varvtal **100 000 varv/minut** Utrustad med höghastighetskvalitetslager.

Användningsdata:

Använd enbart oljefri tryckluft. Olja inte!

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Teknisk beskrivning

vikt	0,4 kg
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
Längd	135 mm
maximalt varvtal:	100000 min ⁻¹
maximal luftförbrukning	170 l/min
bullernivå	81 dB(A)
axeffekt	75 W
Spännhylsa-Ø	3 mm

Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Rakslip