



## Tryckluftsdreven raxlipmaskin, spännhyls-Ø 6 mm, Typ: G2412



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 079452 G2412  |
| GTIN         | 7322590010058 |
| Artikelklass | 03R           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Tryckluftsdrevena raka slipmaskiner.** Robust och smidig gång. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start.

**Spänntångdiameter 6 mm.** Kort utförande, maximivarvtal **20000 1 000 1/min.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

#### Reservdel:

**Utvalda underhållssatser (Service Kits):** Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

### Teknisk beskrivning

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Längd                          | 180 mm                  |
| maximalt varvtal:              | 20000 min <sup>-1</sup> |
| maximal luftförbrukning        | 618 l/min               |
| vikt                           | 0,5 kg                  |
| axeffekt                       | 350 W                   |
| maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| bullernivå                     | 79 dB(A)                |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| tillverkarens beteckning | G2412-1 |
| Tryckluftsanslutning     | 1/4 tum |
| anslutningsgänga         | BSP     |
| Produktslag              | Rakslip |

### Tillbehör

|  |          |
|--|----------|
| Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm | 079459 6 |
|--|----------|