

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, M: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	134600 M24
GTIN	4045197075567
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Stabilt utförande med 15 – 20° högerspiral.**

Storlek M2,6 med gammal DIN-profil.

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	21 mm
Gängstigning	3 mm
Gäng-Ø	24 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	18 mm
totallängd L	160 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	48 mm
Gängtyp	M
gänga	M24

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		