

**Garant****Maskin-gängtapp, obelagd, M: M9****Beställningsdata**

Ordernummer	134600 M9
GTIN	4045197075475
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Stabilt utförande med 15 – 20° högerspiral.**

Storlek M2,6 med gammal DIN-profil.

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Gängstigning	1,25 mm
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	9 mm
Kärnhåls-Ø	7,8 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9 mm
totallängd L	90 mm
Skaftfyrcant □	7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	18 mm
Gängtyp	M
gänga	M9

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		