

**Garant****Maskin-gängtapp, obelagd, M: M30****Beställningsdata**

Ordernummer	134600 M30
GTIN	4045197075581
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Stabilt utförande med 15 – 20° högerspiral.**

Storlek M2,6 med gammal DIN-profil.

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	26,5 mm
Gäng-Ø	30 mm
Antal skär Z	4
Gängstigning	3,5 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	22 mm
totallängd L	180 mm
Skaftfyrkant □	18 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	60 mm
Gängtyp	M
gänga	M30

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		