

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, M: M2,6****Beställningsdata**

Ordernummer	134600 M2,6
GTIN	4045197075383
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Stabilt utförande med 15 – 20° högerspiral.**

Storlek M2,6 med gammal DIN-profil.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,45 mm
Kärnhåls-Ø	2,1 mm
Gäng-Ø	2,6 mm
Antal spånspår	2
Antal skär Z	2
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
totallängd L	50 mm
Skaftfyrcant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	5,2 mm
Gängtyp	M
gänga	M2,6

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		