



## Tryckluftsdrevena rakslipmaskiner, Typ: 51701



### Beställningsdata

Ordernummer	079441 51701
GTIN	616026517011
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

#### **Dynabrade – tryckluftsdreven rakslipmaskin.**

Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust och ergonomiskt utförande och mjukt handtag. Turbindriven liten slipmaskin utan växel med högsta varvtal **60 000 varv/minit**. Keramiskt lagrad tryckluftsdrevning med **patenterad varvtalsövervakning** för konstant varvtal under last.

#### Användningsdata:

**Använd enbart oljefri tryckluft. Olja inte!**

#### leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

### Teknisk beskrivning

bullernivå	66 dB(A)
Längd	132 mm
maximal luftförbrukning	228 l/min
maximalt varvtal:	60000 min <sup>-1</sup>
vikt	0,4 kg
axeleffekt	75 W
tillverkarens beteckning	51701
Spännhylsa-Ø	3 mm

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Rakslip

---

## Tillbehör

Spännhylsa Typ 51673	079449 51673
----------------------	--------------