

**Garant****Maskin-gängtapp Kort, obelagd, M: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	134650 M4
GTIN	4045197075697
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:**

Genom det **korta skaftet skjuter den ut mindre och blir därför stabilare.**

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Gängstigning	0,7 mm
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	4 mm
Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4,5 mm
totallängd L	45 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	8 mm
Gängtyp	M
gänga	M4
Beläggning	obelagd

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	15-20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		