

Garant**Maskin-gängtapp Kort, obelagd, M: M5****Beställningsdata**

Ordernummer	134650 M5
GTIN	4045197075703
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Genom det **korta skaftet skjuter den ut mindre och blir därför stabilare.**

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	4,2 mm
Gängstigning	0,8 mm
Gäng-Ø	5 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	50 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	10 mm
Gängtyp	M
gänga	M5
Beläggning	obelagd

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	15-20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		