

Garant**Maskin-gängtapp extra lång HSS-E, obelagd, M: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	134660 M12
GTIN	4045197075802
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med extra långt skaft.**

≤ M10: Skaft enligt DIN 371.

≥ M12: Skaft enligt DIN 376.

Fördel:Mycket lämplig för **gängskärning på svåråtkomliga ställen.****Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	10,2 mm
Gäng-Ø	12 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	1,75 mm
Antal skär Z	3
Norm	Verkstadsnorm
Skaftdiameter D _s	9 mm
totallängd L	180 mm
Skaftfyrkant □	7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	36 mm

Gängtyp	M
gänga	M12
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	9 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		