



Precisionscylinderlås med låscylinder, olika låsegenskaper, Höljes-Ø: 45mm



Beställningsdata

Ordernummer	085814 45
GTIN	2050000971952
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Precisionscylinderlås med förnicklat mässingshus och härdad, förkromad stålbygel med dubbel reglering. Med inbyggd låscylinder nr 950050 (gäller inte nr 085816) för individuell anpassning/integrering i ditt befintliga låssystem från DOM. Möjlighet till individuell bestyckning med låscylindersats nr 950050 enligt dina egna krav.

OBS!:

Låscylindrar för individuell bestyckning, se nr 950050 och nr 950072, **grupp 95 i katalogen Arbetsplatsinredningar band 3.**

Teknisk beskrivning

Härdad bygel	ja
Typ av låsning	Cylinderlås
Höljes-Ø	45 mm
Antal nycklar	2
Bygel dubbelt låst	ja

Låsnummercirkel	HO 001 - 200
bygel-Ø	6 mm
Material bygel	Stål
husets material	Förnicklad mässing
låssystemanpassad	ja
Leverans utan låscylinder	nej
passar till låscylindrar	ja
Antal lås	1
Lås	olika låsegenskaper
Produktslag	Hänglås