

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E-PM, obelagd, M: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	134620 M8
GTIN	4045197075635
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****HSS-E-PM-stål för hög slitstyrka** och **kraftfull högerspiral**, för optimal spånavgång.**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Gäng-Ø	8 mm
Kärnhåls-Ø	6,8 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	1,25 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	90 mm
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	24 mm
Gängtyp	M
gänga	M8
Beläggning	obelagd

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	15 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	9 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		