



Tryckluftsdreven rak slipmaskin G2414, hylsdiameter 6 mm Kort, Typ: S250



Beställningsdata

Ordernummer	079447 S250
GTIN	7322590019839
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull och **robust rakslip** med mycket **lugn gång**. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start. Tillämpningsoptimerade maximivarvtal mellan **8500 och 25000 varv/minut**

Kort utförande, längd 215 mm.

Spänntångdiameter 6mm.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits):

Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	G2414 S250
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
axeleffekt	950 W
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	13 mm

Datablad

maximal luftförbrukning	870 l/min
bullernivå	85 dB(A)
vikt	0,78 kg
Tryckluftsanslutning	3/8 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Rakslip

Tillbehör

Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm	079459 6
--	----------