

**Garant****Gängsnitt 6g, M: M1,7**

## Beställningsdata

Ordernummer	140300 M1,7
GTIN	4045197083050
Artikelklass	11K

## Beskrivning

### Utförande:

Solid, förslitsad form.  $\geq$  **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,35 mm

Utvändig Ø: 16 mm

höjd: 5 mm

## Teknisk beskrivning

höjd	5 mm
stigning	0,35 mm
Utvändig Ø	16 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M1,7

Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		