

**Garant****Maskin-gängtapp DIN 376, ånganlöpt, M: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	134980 M6
GTIN	4045197446251
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****alla storlekar = DIN 376 (= avsmalnande skaft-Ø) – för större bearbetningsdjup.****Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	6 mm
Kärnhåls-Ø	5 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gängstigning	1 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4,5 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	18 mm
Gängtyp	M
gänga	M6
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		