



Tryckluftsdreven rak slipmaskin G2424, hylsdiameter 6 mm Lång, Typ: S150



Beställningsdata

Ordernummer	079448 S150
GTIN	7322590019877
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull och **robust raxlip** med mycket **lugn gång**. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start. Tillämpningsoptimerade maximivarvtal mellan **8500 och 25000 varv/minut**

Med lång, smal spindel, perfekt för hålslipning. Längd 317 mm.

Spänntångdiameter 6mm.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	G2424 S150
axeleffekt	750 W
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	13 mm
vikt	0,96 kg
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹

Datablad

maximal luftförbrukning	432 l/min
bullernivå	76 dB(A)
Tryckluftsanslutning	3/8 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Rakslip

Tillbehör

Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm	079459 6
--	----------