

Garant**Gängsnitt 6g, M: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	140300 M8
GTIN	4045197083135
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitad form. \geq M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Teknisk beskrivning

stigning	1,25 mm
höjd	9 mm
Utvändig \varnothing	25 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M8
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		